



## 纤维内窥镜系列



体验 超乎想象

## 性能特点

纤维上消化道镜适用于医疗机构对上消化道检查和诊断用。

纤维结肠镜适用于医疗机构对直肠、结肠检查。

公司生产的纤维内窥镜具有高分辨率、广视角的光学系统，明亮清晰的画面使操作者在临床上能得到最大的满足，大大提高了观察、诊断的正确性。

整机的手感轻巧，弯曲部富有弹性。插入管采用分段硬化在使用中能应用自如而不感到疲劳，患者的痛苦也减至最轻。

和内窥镜图像显示系统、电脑工作站连接能储存、打印患者的临床信息和图片。



## XS-30/AGF-40/XS-20 纤维上消化道镜

UP-GASTROINTESTINAL  
FIBERSCOPE

沪食药监械(准)字2008第2220193号  
沪食药监械(准)字2008第2220194号

视场角	弯曲角度	观察深度	钳孔直径	工作长度	XS-20	XS-30/AGF-40
XS-20 105° XS-30 95° AGF-40 100°	上200° 下90° 左右各100°	3-100mm	Φ2.8mm	1080mm 1010mm 1010mm	Φ9.8x1350mm 上200°下90° 左右各120°	Φ9.8x1350mm 上180°下90° 左右各100°

## XC-1300


## 纤维结肠镜 COLON FIBERSCOPE

沪食药监械(准)字2008第2220195号

视场角	头端部外径	主软管外径	观察深度	弯曲角度	钳孔直径	有效长度
100°	Φ13.8mm	Φ13.5mm	3-100mm	上180°下180° 左右各160°	Φ3.2mm	1300mm



## 纤维内窥镜系列



**上海澳华光电内窥镜有限公司**

SHANGHAI AOHUA PHOTOELECTRICITY ENDOSCOPE CO.,LTD

地址: 上海市申港路660号 邮编: 201612

电话: 021-67681011 传真: 021-67681013

网址: www.sh-aohua.com

E-mail:sales@sh-aohua.com

